

**Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 58-11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Artikelklasse	08G

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Mellemfast rør- og gevindtætning, NSF-P1-godkendt, **uden mærkning**.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Funktionsstyrke efter	1 - 2 h
min. løsdrejningsmoment	18 - 24 Nm
Til gevindstørrelse op til	M56

Producentbetegnelse	58-11
Til gevindstørrelse, tommer	2 tommer
Til gevindtype	alle
Håndfasthed efter	15 - 30 min
Dynamisk viskositet	20000 - 80000 mPas
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
egnet til anvendelsesområde	alle gevindforbindelser
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til materiale	Metal
Farve	gul
Form	flydende
Maks. spaltemål	0,3 mm
Lagertemperatur	10 - 25 °C
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Flammepunkt	100 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Styrkeklasse	Mellemfast
Afmontering	med specialværktøj
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel

Tilbehør

Rengørings- og affedtningspray Producent- produktnummer 7063	083392 7063
Rengørings- og affedtningspray Producent- produktnummer 7061	083391 7061