

Garant GRIDLINE

Tilbagetrukket fodstykke inklusive manuel højdeindstilling, Højde af fodstykke: 800mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927042 800 |
| GTIN | 4062406107864 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Tilbagetrukne fodstykker må ikke omdannes til mobile fodstykker. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------------|
| Højdeindstillingsområde | 800 - 950 mm |
| Passer til pladedybde | 750 mm |
| Dybde | 475 mm |
| Bredde | 50 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Støtteben |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Højdeudligning til manuel højdeindstilling Type M10 | 927091 M10 |
| Manuel højdeindstilling Højdejustering 150 mm | 927080 150 |
| Tilbagetrukket fodstykke Højde af fodstykke 800 mm | 927040 800 |