

Garant GRIDLINE

**Tilbagetrukket fodstykke, Højde af fodstykke: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927040 800
GTIN	4062406107840
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Tilbagetrukne fodstykker må ikke omdannes til mobile fodstykker. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	50 mm
Højde	800 mm
Passer til pladedybde	750 mm
Vægt	6,3 kg

Dybde	475 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

---

## Tilbehør

Højdeudligning GridLine filebænke Type M12	927090 M12
Fødder, sæt med 2 dele Type 2	927092 2