

Garant GRIDLINE

Tilbagetrukket fodstykke inklusive manuel højdeindstilling, Højde af fodstykke: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927042 900
GTIN	4062406107871
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Tilbagetrukne fodstykker må ikke omdannes til mobile fodstykker. Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	900 - 1050 mm
Bredde	50 mm
Passer til pladedybde	750 mm
Dybde	475 mm

Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

Tilbehør

Højdeudligning til manuel højdeindstilling Type M10	927091 M10
Tilbagetrukket fodstykke Højde af fodstykke 900 mm	927040 900
Manuel højdeindstilling Højdejustering 150 mm	927080 150