

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 300/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde	300 mm
Antal døre	0
Vægt	30,6 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffer, nyttebredde i G	12
Dybde	650 mm

Antal skuffer	3
Bredde	400 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Nyttehøjde for skuffer	225 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Nyttebredde	350 mm
Nyttehøjde	225 mm
Højde	300 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927500 50
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde 300 mm	927412 300
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10

Låseblænde til GridLine Type KO21

914227 KO21