

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 800/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927300 800/7
GTIN	4062406108182
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Bredde	400 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Dybde	650 mm
Nyttenhøjde for skuffer	700 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Vægt	71,4 kg
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Antal skuffer	7
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Nyttebredde	350 mm
Nyttehøjde	700 mm
Højde	800 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Antal døre	0
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde 800 mm	927412 800
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21