

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 800/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927300 800/4
GTIN	4062406108168
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 125, 200, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Antal døre	0
Vægt	53,6 kg
Skuffer, nytte dybde	500 mm

Antal skuffer	4
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Dybde	650 mm
Nyttebredde	350 mm
Højde	800 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Bredde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927500 125
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927500 300

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde 800 mm	927412 800
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21