

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 400/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927300 400/4
GTIN	4062406108151
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 100

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal døre	0
Nyttenhøjde	325 mm
Nyttenhøjde for skuffer	325 mm

Højde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal skuffer	4
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Vægt	40 kg
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Nyttebredde	350 mm
Bredde	400 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde 400 mm	927412 400

Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21