

Garant GRIDLINE

Travers med rørbærearmer, midte Skuffer, 24G dybe, passende til skuffebredde: 26G**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935311 26G
GTIN	4062406108236
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Traverser af stålplade med fast påsvejsede rørbærearmer af stabilt rundrør. Egner sig fremragende til opbevaring af ringgods, til anhugningsmidler, kæder etc.

Traversen er fastgjort til dybdestøtter. Disse hægtes på den forreste og den bageste søjleramme. Rørbærearmer er placeret i midten af sektionsdybden.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 92 mm

Bredde: 700 mm

Dybde: 650 mm

Bærearmer, dybde: 220 mm

Rør-Ø: 25 mm

Antal kroge: 3

Teknisk beskrivelse

Rør-Ø	25 mm
Højde	92 mm
Dybde	650 mm
Bæreevne	20 kg
Bredde	700 mm
Antal kroge	3
Vægt	8,1 kg

Bærearm, dybde	220 mm
Materialetykkelse	2 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Dele til skuffereol