

Garant GRIDLINE

Travers med rørbærearmer, midte Skuffer, 24G dybe, passende til skuffebredde: 36G**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 935311 36G |
| GTIN | 4062406108243 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Traverser af stålplade med fast påsvejsede rørbærearmer af stabilt rundrør. Egner sig fremragende til opbevaring af ringgods, til anhugningsmidler, kæder etc.

Traversen er fastgjort til dybdestøtter. Disse hægtes på den forreste og den bageste søjleramme. Rørbærearmer er placeret i midten af sektionsdybden.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 92 mm

Bredde: 950 mm

Dybde: 650 mm

Bærearmer, dybde: 220 mm

Rør-Ø: 25 mm

Antal kroge: 6

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|--------|
| Bredde | 950 mm |
| Bærearmer, dybde | 220 mm |
| Dybde | 650 mm |
| Bæreevne | 20 kg |
| Vægt | 9,8 kg |
| Rør-Ø | 25 mm |
| Højde | 92 mm |

| | |
|-------------------|---|
| Antal kroge | 6 |
| Materialetykkelse | 2 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Dele til skuffereol |