

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med højreanslag / skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 900/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Vægt	43,7 kg
------	---------

Antal skuffer	2
Låge, nyttehøjde	625 mm
Nyttebredde	350 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Antal døre	1
Døranslag	højre
Dybde	650 mm
Bredde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nyttedybde i G	20
Nytteøjde for skuffer	150 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højde	900 mm
Dørhøjde	625 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21