

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med højreanslag, Højde/antal skuffer: 900**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927310 900
GTIN	4062406108380
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Lågehøjde mm: 800

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Dybde	650 mm
Bredde	400 mm

Antal skuffer	0
Vægt	32,6 kg
Nyttehøjde	800 mm
Højde	900 mm
Antal døre	1
Døranslag	højre
Dørhøjde	800 mm
Låge, nyttehøjde	800 mm
Nyttebredde	350 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12