

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med højreanslag, Højde/antal skuffer: 700**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927310 700
GTIN	4062406108366
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Lågehøjde mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde	350 mm
Dørhøjde	625 mm

Låge, nyttehøjde	625 mm
Antal skuffer	0
Højde	700 mm
Nytteøjde	625 mm
Døranslag	højre
Bredde	400 mm
Vægt	23,7 kg
Dybde	650 mm
Antal døre	1
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12