

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med højreanslag / skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 900/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927305 900/3
GTIN	4062406108342
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Nytte højde for skuffer	250 mm
-------------------------	--------

Dybde	650 mm
Antal skuffer	3
Dørhøjde	525 mm
Døranslag	højre
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Låge, nyttehøjde	525 mm
Bredde	400 mm
Nyttebredde	350 mm
Vægt	50,7 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Antal døre	1
Skuffer, nyttebredde i G	12
Højde	900 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Kabinet 16G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer Højde/lågehøjde 900/525 mm	927420 900/525
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21