

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med låge med højreanslag / skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 800/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Døranslag	højre
-----------	-------

Antal skuffer	2
Nyttehøjde for skuffer	150 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Antal døre	1
Dybde	650 mm
Nyttebredde	350 mm
Dørhøjde	525 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Låge, nyttehøjde	525 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Bredde	400 mm
Vægt	41,3 kg
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Kabinet 16G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer Højde/lågehøjde 800/525 mm	927420 800/525
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21