

Garant GRIDLINE

Skuffekabinet 16G, mobilt, 12×20G, Højde kabinet mm / antal skuffer: 400/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Med sort ABS-kunststofhylde og 2K-Haptoprene® skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Skuffer med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 100

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

Teknisk beskrivelse

Forhøjet kant, udførelse	4-sidet
--------------------------	---------

Antal skuffer	4
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Hjul-Ø	125 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Belægning, uden profil	ja
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	50,1 kg
Nytte højde	325 mm
ComfortClose	nej
Højde	600 mm
Skuffer, nytte bredde	300 mm
Holder	ja
Dybde	740 mm
Antal døre	0
med forhøjet kant	ja
Maks. bæreevne	600 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Bredde	420 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor
Skuffekabinet, højde	400 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffekabinet, nytte højde	325 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte flade i G	12×20
Skuffer, nytte bredde i G	12
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Kabinet åbent foroven	nej
Nyttehøjde for skuffer	325 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12	951020 12
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927505 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927505 75
Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer Højde, hus 400 mm	927430 400
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21