

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik, Højde: 800mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	927321 800
GTIN	4062406108496
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion. Låge kan låses med **stiftcylinderlås**. Skuffen kan ikke låses. Passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967565 str. 120 og skruestik nr. 967100 str. 120 (medfølger ikke).

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.
Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Vægt	39,2 kg
Antal skuffer	1
Bredde	400 mm
Højde	800 mm
Dybde	650 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20

Nyttebredde	280 mm
Nyttehøjde	570 mm
Nyttedybde	600 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Materialetykkelse	1 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

Tilbehør

Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik Skruestikkæbebredde 120 mm	967565 120
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12	951020 12
Parallelskruestik Kæbebredde 120 mm	967100 120
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12