

Garant GRIDLINE

**Skuffekabinet 16G, mobilt, 12×20G, Højde kabinet mm / antal skuffer: 500/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Med sort ABS-kunststofhylde og 2K-Haptoprene® skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Skuffer med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttedybde	500 mm
---------------------	--------

Materiale, hjul	Polyurethan-kørelægning, der ikke efterlader spor
Bredde	420 mm
Forhøjet kant, udførelse	4-sidet
Holder	ja
ComfortClose	nej
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Dybde	740 mm
Vægt	53,6 kg
Højde	700 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
med forhøjet kant	ja
Hjul-Ø	125 mm
Antal døre	0
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal skuffer	4
Belægning, uden profil	ja
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Nyttehøjde	425 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Skuffekabinet, højde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	425 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

## Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927505 100
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12	951020 12
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927505 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 50 mm	927505 50
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927505 75
Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer Højde, hus 500 mm	927430 500
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21