

Garant GRIDLINE

Skuffekabinet 16G, mobilt, 12×20G, Højde kabinet mm / antal skuffer: 500/5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927315 500/5
GTIN	4062406108427
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Med sort ABS-kunststofhylde og 2K-Haptoprene® skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Skuffer med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 125

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	500 mm
---------------------	--------

Hjul-Ø	125 mm
Antal skuffer	5
Belægning, uden profil	ja
Bredde	420 mm
Forhøjet kant, udførelse	4-sidet
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Nyttehøjde	425 mm
Vægt	59,6 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
ComfortClose	nej
Holder	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Materiale, hjul	Polyurethan-kørelægning, der ikke efterlader spor
med forhøjet kant	ja
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Højde	700 mm
Dybde	740 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Maks. bæreevne	600 kg
Antal døre	0
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffekabinet, højde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	425 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12	951020 12
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm	927505 125
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927505 75
Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer Højde, hus 500 mm	927430 500
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21