

Garant GRIDLINE

## Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik, Højde: 900mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	927321 900
GTIN	4062406108502
Artikelklasse	9GG

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion. Låge kan låses med **stiftcylinderlås**. Skuffen kan ikke låses. Passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967565 str. 120 og skruestik nr. 967100 str. 120 (medfølger ikke).

#### Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.  
**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

### Teknisk beskrivelse

Bredde	400 mm
Vægt	42,3 kg
Antal skuffer	1
Dybde	650 mm
Højde	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20

Nyttebredde	280 mm
Nyttedybde	600 mm
Nyttehøjde	670 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Materialetykkelse	1 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

## Tilbehør

Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik Skruestikkæbebredde 120 mm	967565 120
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Parallelskruestik Kæbebredde 120 mm	967100 120
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12	951020 12