

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G komplet med udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik, Højde: 800mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	927320 800
GTIN	4062406108458
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion. Låge kan låses med **stiftcylinderlås**. Skuffen kan ikke låses. Med GARANT udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967565 str. 120 og skruestik nr. 967100 str. 120.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 150

Lågehøjde mm: 525

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	1
Bredde	400 mm
Højde	800 mm
Dybde	650 mm

Vægt	58,8 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Nyttehøjde	570 mm
Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde	280 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Materialetykkelse	1 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12	951020 12
Parallelskruestik Kæbebredde 120 mm	967100 120
Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik Skruestikkæbebredde 120 mm	967565 120
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik Højde 800 mm	927321 800