

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik, Højde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	927321 600
GTIN	4062406108472
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion. Låge kan låses med **stiftcylinderlås**. Skuffen kan ikke låses. Passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967565 str. 120 og skruestik nr. 967100 str. 120 (medfølger ikke).

Bestykning:

Lågehøjde mm: 525

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Vægt	23,9 kg
Bredde	400 mm
Højde	600 mm
Dybde	650 mm

Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde	280 mm
Nyttehøjde	570 mm
Materialetykkelse	1 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Støtteben

Tilbehør

Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik Skruestikkæbebredde 120 mm	967565 120
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Parallelskruestik Kæbebredde 120 mm	967100 120