

Garant GRIDLINE

**Energikabinet med kabel- og slangeopruller, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927329 900
GTIN	4062406108656
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.

Bestykket med 2 × strømmodul nr. 928470 str. DE250V/1, Slange-/kabelopruller er skruet fast på kabinettets bund. Kabeloprullerlængde 10 m. slangeoprullerlængde 10 m.

Tilslutning NW 7,2 stiknippel og lynkobling. Med lynlukningskobling. Maks. tryk 12 bar. Med ekstra blindstykke til yderligere bestyknning med 3 moduler.

**Bestyknning:**

Modul nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. 0/1 og 0/3

**Lakering:**

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Mulighed for individuel bestyknning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	38,4 kg
Højde	900 mm

Bredde	400 mm
Dybde	650 mm
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Antal stikkontakter type F	2
Nominel spænding	250 V
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

## Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1