

Garant GRIDLINE

**Energikabinet med kabel- og slangeopruller, Højde: 700mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927329 700
GTIN	4062406108632
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.

Bestykket med 2 × strømmodul nr. 928470 str. DE250V/1, Slange-/kabelopruller er skruet fast på kabinettets bund. Kabeloprullerlængde 10 m. slangeoprullerlængde 10 m.

Tilslutning NW 7,2 stiknippel og lynkobling. Med lynlukningskobling. Maks. tryk 12 bar.

**Bestykning:**

Modul nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. 0/1

**Lakering:**

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	400 mm
Højde	700 mm
Vægt	34,2 kg

Dybde	650 mm
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Energiforsyning	Med kabel
Antal stikkontakter type F	2
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Nominel spænding	250 V
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

## Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1
Modul til energi og medier Modultype DE250V/1	928470 DE250V/1