

Garant GRIDLINE

Energikabinet med kabelopruller, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927327 900
GTIN	4062406108571
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.

Bestykket med 2 × strømmodul nr. 928470 str. DE250V/1, Slange-/kabelopruller er skruet fast på kabinettets bund. Kabeloprullerlængde 10 m. slangeoprullerlængde 10 m. Med ekstra blindstykke til yderligere bestykning med 3 moduler.

Bestykning:

Modul nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. 0/1 og 0/3

Lakering:

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

Teknisk beskrivelse

Dybde	650 mm
Højde	900 mm
Vægt	32,4 kg

Bredde	400 mm
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Energiforsyning	Med kabel
Antal stikkontakter type F	2
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1