

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med strøm- og trykluftmoduler, Højde: 700mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927325 700
GTIN	4062406108519
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.

Bestykket med strøm- og trykluftmoduler: 2 × modul nr. 928470 str. DE250V/1, 1 × modul nr. 928470 str. AIR/S.

Bestykning:

Moduler nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. AIR/S; 1 × str. 0/3

Lakering:

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035. Forside i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

Teknisk beskrivelse

Dybde	650 mm
Højde	700 mm
Vægt	22,7 kg
Bredde	400 mm

Energiforsyning	Med kabel
Antal stikkontakter type F	2
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype 0/2	928470 0/2
Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1
Modul til energi og medier Modultype AIR/S	928470 AIR/S
Modul til energi og medier Modultype DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Modultype AIR/S	933913 AIR/S