

Garant GRIDLINE

Energikabinet med slangeopruller, Højde: 600mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927328 600
GTIN	4062406108588
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.

Bestykket med 2 × strømmodul nr. 928470 str. DE250V/1, Slange-/kabelopruller er skruet fast på kabinettets bund. Kabeloprullerlængde 10 m. slangeoprullerlængde 10 m.

Tilslutning NW 7,2 stiknippel og lynkobling. Med lynlukningskobling. Maks. tryk 12 bar.

Bestykning:

Modul nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. 0/1

Lakering:

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

Teknisk beskrivelse

Højde	600 mm
Vægt	25,4 kg
Dybde	650 mm

Bredde	400 mm
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Antal stikkontakter type F	2
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1
Modul til energi og medier Modultype DE250V/1	928470 DE250V/1