

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med strøm- og trykluftmoduler, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927325 800
GTIN	4062406108526
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.

Bestykket med strøm- og trykluftmoduler: 2 × modul nr. 928470 str. DE250V/1, 1 × modul nr. 928470 str. AIR/S.

**Bestykning:**

Moduler nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. AIR/S; 1 × str. 0/3

**Lakering:**

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035. Forside i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	650 mm
Vægt	25,2 kg
Bredde	400 mm
Højde	800 mm

Energiforsyning	Med kabel
Antal stikkontakter type F	2
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Nominel spænding	250 V
Stikkontakt type	F
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Energimodul

---

## Tilbehør

Modul til energi og medier Modultype 0/1	928470 0/1
Modul til energi og medier Modultype AIR/S	928470 AIR/S
Modul til energi og medier Modultype 0/2	928470 0/2
Modul til energi og medier Modultype DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Modultype AIR/S	933913 AIR/S