



## Nitrilhandsker, par 6230, Handskestørrelse: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094236 6
GTIN	4059904093768
Artikelklasse	09H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

**6230.** Antistatisk handske til **ESD**-anvendelser. Også egnet til betjening af **touchscreens**.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Åndbarhed	god
Handskestørrelse	6
DMF-fri	nej
silikonefri	nej

Pasform	god
Gribeevne ved fugt	moderat
Materiale, belægning	PU
EN 388 perforationsstyrke	1
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Føleevne	meget god
EN 388 rivestyrke	3
EN 388 slidstyrke	4
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved olie	moderat
EN 388 skærestyrke	1
Indhold	12
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Strikketeknologi	13G
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Anvendelse	flergangsbrug
EN 388	3141X
Bæremateriale	Nylon/karbon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	hvid / grå
Vægt	14 g
Produkttype	ESD-handsker