

**HOLEX****ER-spændetangspatron Form AD, SK 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300505 32
GTIN	4062406109318
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**HOLEX –**

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ( $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ , alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad  $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 32

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 32

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	50 mm
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	32
Spændeområde	2 - 20 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	32
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309024
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetangsæt HP med tætning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning	309284
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetangsæt HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309280
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning og sprøjtedyser	309285
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40

ER-spændetangssæt, 8 dele, 4-16, 20mm med tætning	309026
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40