



## Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD, BT 40, MK indvendig: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303082 1
GTIN	4062406112479
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Slebet indvendigt og udvendigt.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøjer **med MK-skaft**.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig  $\varnothing$  D: 25 mm

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig $\varnothing$ D	25 mm
Adapter	BT 40
Norm	DIN 6383
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Produkttype	Holdeadapter

## Tilbehør

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40