



Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD, BT 40, MK indvendig: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303082 2
GTIN	4062406109226
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

Slebet indvendigt og udvendigt.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer **med MK-skaft**.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig \varnothing D: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig \varnothing D	32 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Adapter	BT 40
Norm	DIN 6383
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Produkttype	Holdeadapter

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
	308806 40

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til
konus 40
