



## Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD, BT 50, MK indvendig: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303087 2
GTIN	4062406109264
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Slebet indvendigt og udvendigt.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøjer **med MK-skaft**.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig  $\varnothing$  D: 32 mm

### Teknisk beskrivelse

Udvendig $\varnothing$ D	32 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Adapter	BT 50
Norm	DIN 6383
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Produkttype	Holdeadapter

## Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50