

**Reduktionspatron SK / MK til spændegevind, form A, BT 40, MK indvendig: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303092 2
GTIN	4062406109295
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet indvendigt og udvendigt.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøjer **med MK-skaft.**

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig  $\varnothing$  D: 32 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig $\varnothing$ D	32 mm
Adapter	BT 40
Norm	DIN 6383
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Produkttype	Holdeadapter

## Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40

