



Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD, BT 40, MK indvendig: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303082 3
GTIN	4062406109233
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

Slebet indvendigt og udvendigt.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer **med MK-skaft**.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig \varnothing D: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig \varnothing D	40 mm
Adapter	BT 40
Norm	DIN 6383
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Produkttype	Holdeadapter

Tilbehør

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40

