

**HOLEX****ER-spændetangspatron Form AD, SK 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300585 16
GTIN	4062406109547
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluffchip-boring.

**HOLEX –**

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ( $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ , alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad  $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 16

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 16

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	16
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 50 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 16	309617 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
	308740 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændemøtrik Til ER 16	309580 16
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 16	309610 16
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16	309612 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10