

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, SK 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300585 40
GTIN	4062406109608
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluffchip-boring.

HOLEX –

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 3 - 26 mm

Udvendig Ø D: 63 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 40

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 40

Teknisk beskrivelse

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	40
Udvendig Ø D	63 mm
Spændeområde	3 - 26 mm
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	40
Adapter	SK 50 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309040 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309449 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	309419 22
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309040 11

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309449 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309419 20
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308990 8
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308990 17
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309419 11
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308992 8
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309040 6
	309449 16

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 16 mm

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308990 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309449 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	308990 21
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309419 12
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 40	309610 40
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	308990 23
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309434 12
	309449 7

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308992 14
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309449 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309040 17
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309040 12
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309419 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308992 6
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309040 4

Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
ER-spændemøtrik Til ER 40	309580 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309419 6
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309040 14
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308992 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309449 9
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 40	309617 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308990 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309449 6
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309040 7
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 14 mm	309434 14
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 40	309612 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308990 13
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	309040 26
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309449 14
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309449 11