

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 12x20G, Højde/lågehøjde: 800/525mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

927420 800/525

GTIN

4062406109677

Artikelklasse

9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 16G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde

350 mm

Døranslag

Højre

Nyttehøjde for skuffer	150 mm
Højde	800 mm
Dørhøjde	525 mm
Dybde	650 mm
Vægt	27,1 kg
Låge, nyttehøjde	525 mm
Antal hylder, højdeindstillelige	1
Antal døre	1
Bredde	400 mm
Bredde i G	12
Dybde i G	20
Udførelse	til egen bestyknng
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21