

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 12x20G, Højde/lågehøjde: 900/525mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 16G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Antal hylder, højdeindstillelige	1
Låge, nyttehøjde	525 mm

Vægt	29 kg
Antal døre	1
Dørhøjde	525 mm
Nyttehøjde for skuffer	250 mm
Nyttebredde	350 mm
Bredde	400 mm
Dybde	650 mm
Højde	900 mm
Døranslag	Højre
Bredde i G	12
Dybde i G	20
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21