

Garant GRIDLINE

Skuffe, 12×20G, Skuffefronthøjde: 200mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927500 200 |
| GTIN | 4062406109820 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Alle kabinetter 16G.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|--------|
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Fronthøjde | 200 mm |
| Vægt | 9,1 kg |
| Nyttehøjde | 175 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 12×20 |
| Nyttedybde i G | 20 |
| Nyttebredde i G | 12 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Brugsområde | Filebænkkabinet |
| Nyttebredde | 300 mm |
| Nyttedybde | 500 mm |
| med separat oplåsning af skuffer | nej |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 12×20G |
| Produkttype | Skuffe |