

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer, 12×20G, Højde, hus: 500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927430 500
GTIN	4062406109738
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Mobilt kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Med ABS-kunststofhylde og 2K-Haptoprene® skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejehjuls. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Ved bestykning af kabinetter med skuffer skal man være opmærksom på, at summen af de enkelte skuffe-fronthøjder angiver nyttehøjden på kabinettet.

Kabinettet må kun bestykkes med skuffer nr. 927505!

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	125 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Belægning, uden profil	ja
Bredde	400 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
ComfortClose	nej
Antal døre	0
Vægt	22,8 kg
Højde	700 mm
Antal skuffer	0
med forhøjet kant	ja
Dybde	650 mm
Nyttelhøjde	425 mm
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestyknng
Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Nyttelhøjde for skuffer	425 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21

914227 KO21