

Garant GRIDLINE

**Skuffe, 12×20G, Skuffefronthøjde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927500 50
GTIN	4062406109776
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

**Passer til:**

Alle kabinetter 16G.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	25 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Fronthøjde	50 mm
Vægt	6,7 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Nyttebredde i G	12
Nyttedybde i G	20
Brugsområde	Filebænkabinet
Nyttedybde	500 mm

Nyttebredde	300 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe