

Garant GRIDLINE

Skuffe med separat oplåsning med én hånd, 12×20G, Skuffefronthøjde: 300mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927505 300
GTIN	4062406109929
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

Passer til:

Alle kabinetter 16G.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Vægt	10,7 kg
Nyttehøjde	275 mm
Fronthøjde	300 mm

Skuffer, nytteflade i G	12×20
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde i G	12
Nyttedybde i G	20
Brugsområde	Montagevogn
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	300 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12

951020 12