

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 300/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.
Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	225 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20

Bredde	600 mm
Dybde	650 mm
Nyttehøjde for skuffer	225 mm
Antal skuffer	3
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Antal døre	0
Vægt	37 kg
Højde	300 mm
Nyttebredde	550 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skruesæt til GridLine filebænke Type 1	927093 1
Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 300 mm	927720 300
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21

Gribelisterendekapper20 dele Type 10

951025 10