

Garant GRIDLINE

**Skuffe med separat oplåsning med én hånd, 12×20G, Skuffefronthøjde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927505 100
GTIN	4062406109875
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

**Passer til:**

Alle kabinetter 16G.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Vægt	7,6 kg
Fronthøjde	100 mm
Nyttehøjde	75 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde i G	12

Nyttedybde i G	20
Brugsområde	Montagevogn
Nyttebredde	300 mm
Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer,  
nyttebredde i G 12

951020 12