

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 200/1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	19,1 kg
Dybde	650 mm
Antal døre	0
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Nytte højde for skuffer	125 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Antal skuffer	1

Skuffer, nyttebredde i G	20
Nyttebredde	550 mm
Bredde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Nyttehøjde	125 mm
Højde	200 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skruesæt til GridLine filebænke Type 1	927093 1
Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 200 mm	927720 200
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10