

Garant GRIDLINE

Skuffe med separat oplåsning med én hånd, 12×20G, Skuffefronthøjde: 200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927505 200
GTIN	4062406109905
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

Passer til:

Alle kabinetter 16G.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	9,2 kg
Nyttehøjde	175 mm
Fronthøjde	200 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20

Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde i G	12
Nyttedybde i G	20
Brugsområde	Montagevogn
Nyttebredde	300 mm
Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer,
nyttebredde i G 12

951020 12