

**SK-dorne, SK / borepatronkonus: 40/16****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 342887 40/16  |
| GTIN                | 4062406109387 |
| Artikelklasse       | 32A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med konusskaft og antræksgevind.

**Konus iht. DIN 69871 A, del 1** med griberille og gevind til antræksbolte.

**Anvendelse:**

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner og boremøller med konus. Med indvendigt antræksgevind M 16 og **låseringsspor til automatisk spænding** (f.eks. Maho, Deckel, Mikron osv. også egnet til alle standardmaskiner **med manuel opspænding**).

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Teknisk beskrivelse**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Konusdornstørrelse           | 40               |
| Konus-Ø D                    | 15,733 mm        |
| Borepatronkonus DIN 238      | B 16             |
| Farvekode til passende skaft | SK 40            |
| Indvendigt spændegevind      | M16              |
| Produkttype                  | Borepatronholder |

