

**SK-dorne, SK / borepatronkonus: 50/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med konusskaft og antræksgevind.

Konus iht. DIN 69871 A, del 1 med griberille og gevind til antræksbolte.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner og boremøller med konus.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

Konusdornstørrelse	50
Borepatronkonus DIN 238	B 16
Farvekode til passende skaft	SK 50
Indvendigt spændegevind	M24
Konus-Ø D	15,733 mm
Produkttype	Borepatronholder

