

**Garant****ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 50 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300669 16
GTIN	4062406109493
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

**Leveringsomfang:**

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udvendig Ø D: 22 mm

passende spændenøgle nr. 309740: 16

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	0,5 - 10 mm
passende spændenøgle nr. 309740	16
Udvendig Ø D	22 mm
Nyttelængde L <sub>N</sub>	70 mm
Adapter	SK 50 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 16	309617 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
	309445 3,5

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50

308720 50

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

308906 10

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

308921 10

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50

308790 50

Antræksbolte Form A Passer til konus 50

308600 50

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm

309402 8

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm

309403 8

ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16

309612 16

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50

308650 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm

308901 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm

308920 4

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 16

309680 16

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm

308906 5

Antræksbolte tætnet Passer til konus 50

308660 50

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm

309403 3,5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

308921 9

ER-spændemøtrik Til ER 16

309580 16

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm

308922 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm

308901 5

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm

309404 8

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm

308922 5

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50

308812 50

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spændenøgle 1/2 tomme str. 25 Til ER-spændetangspatron 16	309720 16
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 16	309610 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 16	309700 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50

308615 50

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 9 mm

308922 9